

Tajima


2025 HOT NEWS 電子版 **10-12**

10秒で暖かい!

背中に密着する立体クッション構造採用

速効発熱・高耐久

最先端ナノフレキシブル
ヒーターフィルムで速効発熱



写真はイメージです

 をクリックすると動画が再生されます

温着ヒーター **暖雅** ベスト2

最大65°Cまで発熱する インナータイプのヒーターベスト

温着ヒーター

暖雅ベスト2

フリーサイズ (メンズM~4L相当) 希望小売価格 **19,000円** (税込20,900円)

- 洗濯機でも気軽に洗えて衛生的
- マイコンと温度センサーで異常発熱を抑制する安心制御
- ヒーター屈曲10万回にも耐える高耐久

10時間


持続*



本製品に充電電池は付属しておりません。別途ご購入が必要です
清涼ファン風雅パッド/風雅ベスト2のバッテリーがそのまま使えます

立体クッション構造

- 背中の凹凸にもヒーターが密着し暖かい
- ハーネス装着時の当たりも和らげる



▶ をクリックすると動画が再生されます。



| | |
|----------|----------------------------|
| 品番 | HD-VE721N |
| 価格 | 19,000円 (税込20,900円) |
| JANコード | 4975364 268747 |
| 製品重量 | 340g |
| 包装形式 | 吊り下げ式紙箱 |
| 包装寸法(mm) | タテ×ヨコ×オウケキ 276×220×80 |
| 梱包単位 | 20個 (1個入×20) |



| 主な材質 | 洗濯方法 |
|-----------------|------|
| 表生地 ポリエステル 64% | |
| ポリウレタン 36% | |
| 裏生地 ポリエステル 100% | |
| 中綿その他 ポリエステル | |

洗濯する場合は取扱説明書をよく読み、注意事項を守って洗濯してください

| 設定温度 | | 温度 |
|------|--|------|
| 弱 | | 40°C |
| 中 | | 50°C |
| 強 | | 60°C |
| ターボ | | 65°C |

※各モードでの温度、連続使用時間の数値は環境温度20°C時の値です。低温環境下では十分温かくならない場合や、連続使用時間が短くなる場合があります

| 使用バッテリー(別売) | 動作時間 |
|--|-------------------|
| 風雅パッド/ベスト2用 充電電池 (FB-BT7296BK-N) | 弱 約20時間 |
| | 中 約14時間 |
| | 強 約10時間 |
| | ターボ 1時間後、元のモードに戻る |
| 風雅ベスト1用 充電電池 (FB-BT7455BK-N) 風雅ボディ2用 充電電池大 (FB-BT7455BK) ※ | 弱 - |
| | 中 約10時間 |
| | 強 - |
| | ターボ - |
| 風雅ボディ2用 充電電池 (FB-BT7225) ※ | 弱 - |
| | 中 約5時間 |
| | 強 - |
| | ターボ - |

※別売のコントローラー付ケーブル(HD-CUB)が必要です
※中モード以外への切替はできません(電源ON/OFFのみ)

暖雅ベスト2用 コントローラー付ケーブル

●暖雅ベスト2とバッテリーにつなぎ使用するコントローラー付ケーブル

※風雅ハッド/ベスト2用充電電池 (FB-BT7296BK-N) には 必要ありません。



コントローラー

〈適合商品〉

- ・風雅ベスト1用 充電電池 (FB-BT7455BK-N)
- ・風雅ボディ2用 充電電池大 (FB-BT7455BK)
- ・風雅ボディ2用 充電電池 (FB-BT7225)



| 品番 | HD-CUB |
|----------|----------------------|
| 価格 | 3,000円 (税込3,300円) |
| JANコード | 4975364 268754 |
| 製品重量 | 15g |
| 包装形式 | 吊り下げ式紙箱 |
| 包装寸法(mm) | タテ×ヨコ×オクユキ 114×80×17 |
| 梱包単位 | 60個 (1個入×60) |

売場提案

詳しくはタジマの営業担当者までお気軽にお問い合わせください

ハンギングディスプレイ

POP品番: HD-HGDIS

参考合計価格 (各1個)

44,950円
(税込49,445円)

サイドネットや
ゴンドラエンドに最適!

風雅シリーズの
バッテリーが使える

10秒で暖かい 暖雅ベスト2
背中に密着する立体クッション構造

運動発熱・高耐久
高効率発熱
オゾンレスシプル
ヒーターフィルム

10時間 持続
風雅ハッド/ベスト2用
バッテリー(大)

※印のバッテリーを使用するには
コントローラー付ケーブルが必要で
す

Tajima

フリーサイズ (メンズM~L 相当)

PRICE

暖雅ベスト2用
バッテリー

暖雅ベスト2用
ACアダプター
9V2.0A

暖雅ベスト2用
コントローラー付
ケーブル

8時間 持続
10V充電

2.0A

Tajima

Tajima

暖雅ベスト2

295mm

540mm

2025 ホットニュース【電子版】10-12月号 (着温ヒーター 暖雅ベスト2)

■本カタログは、消費税込みの価格を併記しております。

■本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。 2025年7月1日発行

株式会社TJMデザイン 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-4-3 <https://jpn.tajimatool.co.jp>

製品に関するお問い合わせ先

●メール <https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry>

●電話 **0120-125577** 受付時間〈月曜日～金曜日〉9:00～17:00
(12:00～13:00 / 祝日・当社指定休日を除く)
携帯電話からでもご利用が可能です。



よくあるご質問 (FAQ)

<https://tajimatool.my.site.com/faq/s/>

皆様から寄せられました製品に関するよくあるご質問とその回答を掲載しております。



▶カタログ内のQRコードをクリックすると各HPIに移動します。